


**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA125P
Lomilec odrezkov	WP
Globina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje