

**CC.T 09T304, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T304-HQ CA125P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina

Lomilec odrezkov	HQ
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje