


**CC.T 060202, Zvrst: CA125P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT060202-HQ CA125P
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P

Lomilec odrezkov	HQ
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje