

**CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 180 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Podajanje $f$	0,07 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	WP
Globina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	CA125P
Toleranca	M
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

---

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Gladilna obdelava

---

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje