


**CCMT 060202, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260190 CA125P |
| GTIN | 4960664017577 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Glavna uporaba | P |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Globina reza a_p | 0,5 - 3 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 260 m/min |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 |
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Toleranca | M |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Zvrst | CA125P |
| Lomilec odrezkov | GK |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |