

**DC.T 11T304, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Zvrst	CA125P

Lomilec odrezkov

HQ

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje