

**Rezalna obračalna ploščica za struženje DCMX 11T304, za gladilno obdelavo, Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 11T304
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	WP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Globina reza a_p	0,15 - 1 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA125P

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje