

**DCMT 070202, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Zvrst	CA125P

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje