

**DC.T 070204, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA125P
Toleranca	M
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje