

**CNMG 120404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Zvrst	CA115P
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje