

**VBMT 110304, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 260 m/min

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje