


**CNMG 120412, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Zvrst	CA115P
Podajanje $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	PMG

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje