

**DNMG 150608, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA115P
Lomilec odrezkov	PQ
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje