

**DNMG 150604, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	PMG
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje