


**CNMM 190612, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Zvrst	CA115P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Lomilec odrezkov	PX
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190612
Globina reza a_p	1 - 11 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje