

**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Podajanje $f$	0,06 - 0,42 mm/v
Lomilec odrezkov	WP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA115P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje