


**WN.G 080408, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WN.G 080408
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PMG
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje