

**CCMT 120412, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120412
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 340 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK

Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje