


**CNMG 190616, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA115P
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Globina reza a_p	1 - 10 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje