


**DNMG 150608, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Lomilec odrezkov	PH
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Zvrst	CA115P
Radij rezila	0,8 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje