

**DNMG 150612, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	PMG
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje