


**SNMG 120404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Lomilec odrezkov	PQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA115P
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje