

**TNMG 160408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje