

**WN.G 080404, Zvrst: CA115P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	PMG
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	WN.G 080404
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm

Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje