

**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Podajanje $f$	0,14 - 0,55 mm/v
Zvrst	CA115P
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Lomilec odrezkov	WQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje