

**WNMG 080408, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA115P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje