

**WNMG 080412 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,14 - 0,55 mm/v
Lomilec odrezkov	WQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje