

**CC.T 09T302, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 270 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T302-HQ CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA115P
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje