

**DC.T 070202, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Zvrst	CA115P

Lomilec odrezkov	HQ
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje