

**DCMX 11T304 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
Zvrst	CA115P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 11T304
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	WP
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Globina reza $a_p$	0,15 - 1 mm

---

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Gladilna obdelava

---

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje