

**DC.T 070202, Zvrst: SW05**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 100 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 100 m/min
Glavna uporaba	Ti
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm

Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje