

**DC.T 11T304, Zvrst: PR1325****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 PR1325
GTIN	4960664627998
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 11T304 PR1325 Zvrst: PR1325

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 1 mmPodajanje f : 0,05 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 100 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 100 m/min
Glavna uporaba	S
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	PR1325
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje