

LED-akumulatorski reflektorji, Poraba moči: 13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081285 13
GTIN	5708997362013
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektor z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Visoka svetilnost, nizka poraba energije.**
- **Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

NOV akumulatorski reflektor »For Life« z vgrajenim ročajem za prenašanje in 5-stopenjsko funkcijo zatemnitve.

- **Nova, posodobljena zasnova z visoko učinkovitimi LED-diodami.**
- **Nova funkcija OPTILight za optimalno svetilnost in premišljeno trajanje svetlobe.**
- **Kompaktno in trpežno za zahtevna delovna okolja.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in omrežnim napajalnikom.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Celotna dolžina	163 mm
Celotna višina	163 mm
Svetlobni tok	200 - 2000 lm
Poraba moči	13 W
Celotna širina	63 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 67