

**LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 43W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081245 43
GTIN	5708997362037
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Visoka svetilnost, nizka poraba energije.**
- **Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

LED-reflektor NOVA »For Life« z vgrajenim ročajem za prenašanje in 5 LED stopenjsko funkcijo zatemnitve.

- **Nova, posodobljena zasnova z visoko učinkovitimi LED-diodami.**
- **Nova funkcija OPTILight za optimalno svetilnost in premišljeno trajanje svetlobe.**
- **Kompaktno in trpežno za zahtevna delovna okolja.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Celotna višina	262 mm
Celotna širina	87 mm
Svetlobni tok	600 - 6000 lm

Dolžina priključnega kabla	5 m
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Celotna dolžina	267 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	2660 g
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji