

Mini LED reflektor, Tip: 1000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081451 1000
GTIN	5708997362006
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Kompakten in zmogljiv LED-akumulatorski reflektor za mobilno uporabo. S kompaktnimi merami je izjemno primeren za uporabo kot ročna svetilka. Nastavljive magnetne noge omogočajo tudi stacionarno uporabo.

Nova **funkcija OPTILight** za optimalno svetilnost in trajanje svetlobe. Sistem SMART Grip 4-v-1 združuje več funkcij v eni enoti: obroč za varen prijem, sponka za enostavno pritrditev, močan magnet in stojalo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Celotna dolžina	104 mm
Sijalke	LED modul
Masa	250 g

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Čas obratovanja	1,5 - 15 h
Celotna višina	96 mm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Svetlobni tok	100 - 1000 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Omrežno napajanje
Celotna širina	38 mm
Vrsta izdelka	Reflektorji