

**DCMT 11T308, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260387 CA510 |
| GTIN | 4960664697656 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Lomilec odrezkov | HQ |
| Podajanje f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 140 - 450 m/min |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Globina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Glavna uporaba | P |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Zvrst | CA510 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T308 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |

| | |
|---------------|---|
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |