

Garant

Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu), HM DLC, Tip: A1225



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	543710 A1225
GTIN	4067263117926
Razred artikla	51D

Opis

Izvedba:

Brez oprijemanja odrezkov in odlična obdelava površine. Ø držala 6mm. Primerno za uporabo pri grobih in gladilnih postopkih. Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in zmanjšano oprijemanje odrezkov.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za aluminijaste materiale.**
- **Izjemno dolga življenjska doba.**

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Posebej čvrsto držalo z 8 mm.

Uporaba:

Optimiziran za obdelavo trdih in mehkih aluminijevih zlitin, plastike, brona in neželeznih kovin. Primerno za ročno in industrijsko uporabo z roboti. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Napotek:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje roto rezkarja in mazanje.

Tehnični opis

Podatkovni list

Ø glave	12 mm
Celotna dolžina	65 mm
Ø držala	8 mm
Opis oblike	Cilindri
Dolžina glave	25 mm
Rezalni material	HM DLC
Vrsta izdelka	Roto rezkar