

**TNMG 160404, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje