

**TNMG 160404, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,8 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	MS
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje