

**TNMG 160404, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 CA4515
GTIN	4960664600304
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Lomilec odrezkov	STD
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje