

**Garant****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo, 3×D, Ø DC m7: 14,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234005 14,5
GTIN	4045197695994
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLJENO.

**Toleranca izvrtine:** -0,1/+0,3 mm

**Opis:**

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Z obračalnimi ploščicami art. GG2340–GG2389.

**Primerno za:**

Obračalne ploščice SOGX 050204.

**Napotek:**

Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 5IP (0,38 Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 050204
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	45 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm

Serija	Vrtalnik
Nazivni Ø D	14,5
Maksimalna meja nastavljanja $V_{maks}$	0,25 mm
Prevesna dolžina $L_A$	59 mm
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6535
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6640
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB630
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6810
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 5IP	239700 5IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP