

**DC.T 11T304, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	GK
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje