

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo, 5×D, Ø DC m7: 14,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234015 14,5
GTIN	4045197697004
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLJENO.

Toleranca izvrtine: $-0,1/+0,35$ mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Z obračalnimi ploščicami art. GG2340–GG2389.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 050204.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Napotek:

Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 5IP (0,38 Nm)
Ø držala D _s	20 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 050204
Uporabna dolžina L ₁	75 mm

Dolžina držala L_s	50 mm
Serija	Vrtalnik
Nazivni $\varnothing D$	14,5
Maksimalna meja nastavljanja V_{maks}	0,25 mm
Prevesna dolžina L_A	89 mm
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6535
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6640
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB630
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6810
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 5IP	239700 5IP