

Garant**Fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:****Natančnost primika 0,002 mm v Ø z nonijem.****Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

Napotek:

Držala za obračalne ploščice art. 237604 5 za povečanje na območje Ø od 84,9 do 105,1.

Držala za obračalne ploščice art. 237604 5 za povečanje na območje Ø od 104,9 do 134,1.

Držala za obračalne ploščice art. 237604 5 za povečanje na območje Ø od 104,9 do 134,1.

Tehnični opis

Povezava	HW50
Uporabna dolžina L ₁	90 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..09T3..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 2
Območje Ø vretena	66,9 - 87,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

