

Garant
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 9,75 – 30,1 mm, Povezava: HSK63

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237581 HSK63
GTIN	4045197607799
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

S fino nastavljivo glavo art. 237591, noži za notranje struženje in priborom v kovčku. **Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.**

Nastavitev Ø z najmanjšo povratno zračnostjo.

Za Ø 9,75–30,1 mm

Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237591 HSK63

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

art. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm).

1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06

1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

Tehnični opis

Povezava	HSK63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Fino nastavljiva glavaØ 9,75 – 88,1 mm Povezava HSK63	237591 HSK63
Nož za notranje struženje	237630
CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
Nož za notranje struženje	237634
Garnitura brez držalaØ 9,75 – 164 mm	237598