



Naprava za ukrivljanje cevi »Sinus« s segmenti za ukrivljanje, v kovinski škatli, za zunanji Ø cevi: 12-22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Razred artikla	84C

Opis

Izvedba:

Univerzalna, robustna ročna naprava za ukrivljanje cevi za hladno vlečenje cevi. Segmenti za ukrivljanje in drsni nastavki so izdelani iz **poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni**, kar pomeni, da so zelo odporni in hkrati lahki. Segmenti za ukrivljanje za različne Ø cevi so zamenljivi. Napravo za ukrivljanje cevi je možno uporabljati v primežu ali ročno.

Uporaba:

Za ukrivljanje mehkih in trdih bakrenih cevi, toplotno izoliranih bakrenih cevi, jeklenih cevi ter cevi iz aluminija in VA-jekla zunanjega premera 10 – 22 mm (za VA-cevi 12–18 mm). Kot ukrivljanja do 180°. (Maksimalna debelina stene cevi 1,5 mm, mehki baker do 3 mm, VA do 1,5 mm.)

Vsebina:

Naprava za ukrivljanje cevi: 1 St.

Po 1 segment za ukrivljanje za zunanji Ø cevi: 12; 15; 18; 22 mm

Po 1 drsnik za zunanji Ø cevi: 12; 15; 18; 22 mm

Obseg dobave:

Sestavljena iz pogonskega orodja, zatičev, 4 segmentov za ukrivljanje, 4 drsnih nastavkov in specialnega spreja za ukrivljanje, vse v nosilni škatli iz jeklene pločevine.

Tehnični opis

za zunanji Ø cevi	12; 15; 18; 22 mm
Število drsnih škornjev	4
Število naprav za ukrivljanje cevi	1
Oznaka za nevarne snovi	GHS02: Plamen
Število segmentov za ukrivljanje	4
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
maksimalni kot ukrivljanja	180 stopinj
Material segmenta za ukrivljanje	s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Material drsnih škornjev	s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Vrsta izdelka	Naprava za ukrivljanje