

Garant**Stopenjski svedri HSS, TiAlN, Ø rezila: 30-40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118324 30-40
GTIN	4067263124665
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:**

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Stopenjski spiralni sveder za optimalno odvajanje odrezkov in visokozmogljivo prevleko za visoko odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

Tehnični opis

Korak vrtalne stopnje po	1 mm
Ø rezila D_c	30 - 40 mm
Višina vrtalne stopnje	5 mm
Celotna dolžina	98 mm
Ø držala	13 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		