

## Mitutoyo

### Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine, Merilno območje: 50-100mm

#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Izvedba za zaprte izvrtine. **Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.**

##### Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429005. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

#### Tehnični opis

Število mikrometrov	4
Merilno območje	50 - 100 mm
Ø nastavitvenega obroča	62 / 87 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 50-63 mm	429005 50-63
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 75-88 mm	429005 75-88
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 87-100 mm	429005 87-100
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 62-75 mm	429005 62-75
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70