

**HOLEX****Visokotlačni primež brez vrtljive plošče, Širina čeljusti: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362075 160
GTIN	2050001760869
Razred artikla	32E

**Opis****Izvedba:**

- Osnovno telo in premične zgornje sani iz sferolitine GGG 60, kaljena in brušena vodila.
- Mehansko-hidravlični ojačevalnik sile s točno nastavitvijo vpenjalne sile.
- Visokotlačno vreteno je povsem zaprto in ne potrebuje vzdrževanja.
- Serijsko s kaljenimi in brušenimi gladkimi vpenjalnimi čeljustmi.
- Spodnji del z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža v vzdolžni in prečni smeri.

**Opisno besedilo na sliki:**

Zamenljive čeljusti.

Hitra nastavitve vpenjalnega območja.

Prednastavitve vpenjalne sile

**Uporaba:**

Za zanesljivo vpenjanje brez vibracij pri največjih silah rezanja in podajanja. Hitro vpenjanje z ročico.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 parom žlebastih čeljusti (zadnja stran je gladka) in ročico.

**Dodatni pribor:**

Zamenljive čeljusti art. 362076; 362077; 362079, vrtljiva plošča art. 362073.

**Tehnični opis**

Podložna višina G $\pm 0,02$	83,5 mm
Masa	60 kg

Vpenjalno območje b I	0 - 104 mm
Vpenjalno območje b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Vpenjalna sila	50 kN
Višina osnovnega telesa c	133 mm
L <sub>4</sub>	507 - 817 mm
Barvna koda za primerni pribor	HD-primež
Širina čeljusti	160 mm
Višina čeljusti C	49,6 mm
Vpenjalno območje b III	205 - 310 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Vpenjalna čeljust s prizmo, druga stran z vzdolžnimi žlebi za širino čeljusti 160 mm	362079 160
Vpenjalna čeljust z vzdolžnimi žlebi, druga stran gladka za širino čeljusti 160 mm	362076 160
Vpenjalna čeljust, fino narebričena, druga stran z vzdolžnimi žlebi za širino čeljusti 160 mm	362077 160
Vrtljiva plošča za primež za širino čeljusti 160 mm	362073 160