



## DCMT 11T308 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260506 HBX020
GTIN	4045197670083
Razred artikla	22D

### Opis

DCMT 11T308 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Podajanje  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PM
Globina reza $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Podajanje $f$	0,06 - 0,36 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna